Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 16A 250V équipé d'un voyant

REF. 0 380 50 | LEGRAND

182,30 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Dispositif permettant la coupure des enseignes haute et basse tension en cas d’urgence depuis l’extérieur d’un local hors de portée de main

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Coffret coupure pour enseigne lumineuse ''inter pompier'' bipolaire - IP65 - IK08
- Coffret de coupure RAL1015 (gris clair)
- Sans entretien
- large champ de vision
- Dimensions : 143mm x 100mm x 65mm
- Equipé de :
- 1 dispositif de verrouillage de l'ouverture du boîtier en position sous tension
- 2 presse-étoupe (livrés avec le produit)
- 1 interrupteur bipolaire 16A - 250V à bornes protégées
- 1 dispositif anti-réarmement involontaire
- Signalisation de la présence tension par un voyant (LED) rouge haute luminosité
- Conforme aux exigences de la NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6 et au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de postes de commande	1
Nombre de voyants lumineux	1
Nombre de commutateurs-sélecteurs	1
Adapté à un arrêt d'urgence	Oui
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz	207-253 V
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz	207-253 V
Couleur de la partie supérieure du boîtier	Autre
Couleur du boîtier/corps	Autre
Matériau du boîtier/corps	Plastique

Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1
Classe de protection (IP)	IP65
Largeur	100 mm
Hauteur	143 mm
Profondeur	65 mm
Résistance aux chocs (IK)	IK08
Temperature d'utilisation /d'installation	-25-+70 °C
Fréquence	50-60 Hz
Mode de pose	Saillie
EAN/Gencode	3245060380502

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.