



## Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie IP55 IK07 équipé de 2 disjoncteurs Phase+Neutre et de 2 voyants

REF. 0 380 82

PLEXO

LEGRAND

Coffret de sécurité Plexo équipé pour local chaufferie

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie IP55 - IK07
- Equipé de :
  - 1 disjoncteur Phase + N 230VA
  - 16A,
  - 1 disjoncteur Phase + N 230VA
  - 10A- 2 voyants "présence tension", 230V
- Classe II
- Livré avec 2 presse étoupe PG16 et 2 clés n° 850 traitées anti-corrosion
- Avec une étiquette gravée "coupure chaufferie" et un verre dormant en face avant

### Recommandations / restrictions d'usages

Marteau brise glace à commander séparément (référence 038091)

### Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo<sup>3</sup> pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incontournable pour les installateurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose	Saillie	Profondeur	115 mm
Nombres de rangées	1	Profondeur de montage	115-115 mm
Protection		Possibilité de montage en saillie	Oui
Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur		Type de couverture	Porte
Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés	2	Avec couvercle transparent	Oui
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)	C	Type de fermeture	Cylindre
Interrupteur principal de protection	Non	Verrouillable	Oui
Nombre de pôles interrupteur général	2	Couleur	Rouge
Courant assigné de l'interrupteur général	16 A	Numéro RAL	3000
Protection RCD entrant	Non	Capacité du tableau (en nombre de modules)	4
Protection haute intégrité	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK07
Protection fractionnée de la charge	Non	Température d'utilisation /d'installation	-10-+55 °C
Double protection RCD	Non	Température de stockage	-10-+55 °C
Adapté aux données	Non	Tension nominale (Un)	230-230 V
Groupe de cuisinières	Sans	Sens de l'alimentation électrique	Par le bas
Groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Avec prise	Non	Sans halogène	Oui
Avec transformateur de sonnerie	Non	Type de peigne fourni	Livré sans peigne
Protection contre les surtensions	Oui	Equipé de visière de protection antipluie	Non
Avec mètre	Non	Equipé d'une porte ou couvercle	Oui
Matériau du boîtier/corps	Plastique	Livré avec étiquettes d'identification de circuit	Non
Classe de protection (IP)	IP55	Entre axe de fixation verticale	90-90 mm
Hauteur	180 mm	Entre axe de fixation horizontale	90-90 mm
Largeur	142 mm	Nombre de disjoncteurs	2
Largeur en nombre de modules	4	EAN/Gencode	3245060380823