



Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie IP55 IK07 équipé de 2 disjoncteurs Phase+Neutre et de 2 voyants

REF. 0 380 82

PLEXO

LEGRAND

419,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Coffret de sécurité Plexo équipé pour local chaufferie

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie IP55 - IK07
- Equipé de :
 - 1 disjoncteur Phase + N 230VA
 - 16A,
 - 1 disjoncteur Phase + N 230VA
 - 10A- 2 voyants "présence tension", 230V
- Classe II
- Livré avec 2 presse étoupe PG16 et 2 clés n° 850 traitées anti-corrosion
- Avec une étiquette gravée "coupure chaufferie" et un verre dormant en face avant

Recommandations / restrictions d'usages

Marteau brise glace à commander séparément (référence 038091)

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incontournable pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose	Saillie		
Nombres de rangées	1	Profondeur	115 mm
Protection		Profondeur de montage	115-115 mm
Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur		Possibilité de montage en saillie	Oui
Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés	2	Type de couverture	Porte
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)	C	Avec couvercle transparent	Oui
Interrupteur principal de protection	Non	Type de fermeture	Cylindre
Nombre de pôles interrupteur général	2	Verrouillable	Oui
Courant assigné de l'interrupteur général	16 A	Couleur	Rouge
Protection RCD entrant	Non	Numéro RAL	3000
Protection haute intégrité	Non	Capacité du tableau (en nombre de modules)	4
Protection fractionnée de la charge	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK07
Double protection RCD	Non	Température d'utilisation /d'installation	-10-+55 °C
Adapté aux données	Non	Température de stockage	-10-+55 °C
Groupe de cuisinières	Sans	Tension nominale (Un)	230-230 V
Groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort	Non	Sens de l'alimentation électrique	Par le bas
Avec prise	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Avec transformateur de sonnerie	Non	Sans halogène	Oui
Protection contre les surtensions	Oui	Type de peigne fourni	Livré sans peigne
Avec mètre	Non	Equipé de visièrè de protection antipluie	Non
Matériau du boîtier/corps	Plastique	Equipé d'une porte ou couvercle	Oui
Classe de protection (IP)	IP55	Livré avec étiquettes d'identification de circuit	Non
Hauteur	180 mm	Entre axe de fixation verticale	90-90 mm
Largeur	142 mm	Entre axe de fixation horizontale	90-90 mm
Largeur en nombre de modules	4	Nombre de disjoncteurs	2
		EAN/Gencode	3245060380823

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.