

Commande motorisée pour DPX³1600 In 1600A - 24V~ ou 24V=

REF. 0 261 19

DPX³

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DPX³, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

- Commande motorisée frontale pour DPX³1600
- Pour DPX³1600 In 1600A
- 24V~ ou 24V=
- Dispose en façade :
 - d'une manette pour charger le ressort
 - d'un indicateur d'opération
 - d'un sélecteur d'opération
 - d'un sélecteur multifonctions (AUTO - MAN - Verrouillage)
 - d'un bouton de fermeture
 - d'un bouton d'ouverture
 - d'un dispositif de verrouillage
- Il est possible de verrouiller la commande motorisée avec cadenas 3mm à 6mm ou par serrure

Les + utilisation

Permet de fermer ou d'ouvrir un interrupteur ou un disjoncteur à distance




Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d'assurer une continuité de service maximale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition du mécanisme de commutation	commande motorisée
Tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50Hz	24-24 V
Tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz	24-24 V
Tension d'alimentation de courant nominal Us CC	24-24 V
Type de tension d'actionnement	AC/DC

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
		0,00

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.