



Jeu de 4 bornes de raccordement standard pour DPX-IS630 et DPX³630

REF. 0 262 50

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DPX³, DPX-IS, équipement de raccordement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé" et les interrupteurs

- Jeu de 4 bornes de raccordement standard pour câbles Cu/Al
- Pour câble cuivre ou aluminium :
 - 300mm² (maximum) rigide
 - 240mm² (maximum) souple

Les + installation

Compatible avec DPX-IS630 et DPX³630

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débroschables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d'assurer une continuité de service maximale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|---------|
| Nombre de pôles | 4 |
| Type de raccordement | visser |
| Type de montage | vis |
| Protégé contre les contacts | Non |
| Hauteur | 26 mm |
| Largeur | 31.8 mm |
| Profondeur | 55.9 mm |