# Lampe BAPI à LEDs 100 lumens IP55 IK08 consommation 1,8W avec batteries Ni-Cd et alimentation 230V - gris

**REF. 0 608 94** | LEGRAND |

Lampe portable d'intervention

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

- Lampe BAPI à LEDs - Poignée positionnable à 90°
- Dos aimanté pour fixation sur supports métalliques
- Lampe portable d'intervention à LEDs - Classe II - avec 2 fonctionnalités : BAPI ou BAES
- Sources lumineuses entièrement à LEDs (secours et charge) - Lampe de couleur grise, équipée de batteries d'accumulateurs Ni-Cd - Consommation : 1,8W
- Alimentation 230V par cordon de raccordement secteur débrochable - Système de repérage secteur absent

## Avantages

- Compatible avec les système de surveillance des BAES SATI Connecté

## Les + installation

2 modes de pose : mural ou libre

## Les + utilisation

Bouton-poussoir 4 positions : arrêt ; allumage pleine puissance (100 lumens, 1h) ; allumage 1/3 de puissance (45 lumens, 3h) et clignotant

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Rechargeable | Oui |
| Chargeur intégré | Oui |
| Source lumineuse principale | Autre |
| Source lumineuse auxiliaire | Autre |
| Source lumineuse fournie | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Couleur du boîtier/corps | Anthracite |
| Convient pour l'éclairage d'urgence | Oui |
| Tension nominale (Un) | 207-253 V |
| Fonction lumière clignotante source lumineuse principale | Oui |
| Fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire | Oui |
| Classe de protection (IP) | IP55 |
| Classe de protection | II |

| | |
|---|---|
| Largeur | 63.9 mm |
| Hauteur/profondeur | 182.5 mm |
| Longueur | 113.1 mm |
| Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
| Code CEI (Pack1) | Cs |
| Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
| Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Cadmium |
| Nombre de Pack 1 | 1 |
| Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 2 |
| Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 53 g |
| Localisation Pack1 | |
| Le produit intègre une batterie | |
| Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
| EAN/Gencode | 3414970531100 |

## PIÈCES DÉTACHÉES

- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique

| Ref. | Désignation. |
|---|---|
| 0 610 92 | Batterie Ni-Cd 2,4V 1,5Ah pour maintenance BAES, DBR et BAEH IP66 ECO 1 et BAPI |

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.