



**Lampe BAPI à LEDs 100 lumens IP55 IK08 consommation 1,8W avec batteries Ni-Cd et alimentation 230V - gris**

REF. 0 608 94

LEGRAND

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

### Lampe portable d'intervention

- Lampe BAPI à LEDs - Poignée positionnable à 90°
- Dos aimanté pour fixation sur supports métalliques
- Lampe portable d'intervention à LEDs - Classe II - avec 2 fonctionnalités : BAPI ou BAES
- Sources lumineuses entièrement à LEDs (secours et charge) - Lampe de couleur grise, équipée de batteries d'accumulateurs Ni-Cd - Consommation : 1,8W
- Alimentation 230V par cordon de raccordement secteur débrochable - Système de repérage secteur absent

### Avantages

Compatible avec les système de surveillance des BAES SATI Connecté

### Les + installation

2 modes de pose : mural ou libre




### Les + utilisation

Bouton-poussoir 4 positions : arrêt ; allumage pleine puissance (100 lumens, 1h) ; allumage 1/3 de puissance (45 lumens, 3h) et clignotant

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rechargeable	Oui	Tension nominale	207-253 V
Chargeur intégré	Oui	Fonction lumière clignotante source lumineuse principale	Oui
Source lumineuse principale	autre	Fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire	Oui
Source lumineuse auxiliaire	autre	Classe de protection (IP)	IP55
Avec source lumineuse	Oui	Classe de protection	II
Matériau du boîtier	plastique	Largeur	63.9 mm
Couleur du boîtier	anthracite	Hauteur/profondeur	182.5 mm
Adapté aux lampes de secours	Oui	Longueur	113.1 mm
		Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui

## PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
0 610 92	Batterie Ni-Cd 2,4V 1,5Ah pour maintenance BAES, DBR et BAEH IP66 ECO 1 et BAPI	83,17

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.