



Hygrothermostat réglage de 0°C à 60°C et 50% à 90% humidité pour coffret ou armoire - fixation sur rail

REF. 0 353 12

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire

- Hygrostat
- Réglage 35% à 100% d'humidité
- 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP20
- Contact à l'ouverture 6A, 240 V~, 4A, 24V=
- Contact à la fermeture 8A, 240V~, 4A, 24V=

Les + installation

Fixation sur rail DIN

Les + utilisation

Permet de régler l'humidité relative à l'intérieur d'un coffret ou d'une armoire pour éviter la formation de condensation par déclenchement d'une résistance chauffante ou d'un ventilateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension assignée	240 V
Courant assigné In	8 A
Valeur de fonctionnement ajustable de l'humidité relative de l'air	50 - 90 %
Type de montage	autre
Finition de la fonction de commutation	contact inverseur (NO/NC)
Avec affichage numérique	Non