



## Prise télévision simple Soliroc IK10 IP20

REF. 0 778 82

LEGRAND

51,56 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Prise TV simple - IK 10 - IP 20

- Prise adaptée à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé
- Compatible avec télévision Ultra Haute Définition
- Prise étoile blindée classe A, compatible 4G Lte
- Câble coaxial 17 VATC recommandé
- Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme
- Conforme aux normes EN 50083 et à la directive européenne EM 50083-2
- Faible atténuation < 1,5 dB
- Connecteur TV mâle Ø 9,5 mm
- TV : 5-68 et 120-862 MHz < 1,5 db

#### Caractéristiques générales

##### Soliroc™ - prises, sorties de câbles

Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles

Haute résistance aux chocs IK 10 et à l'humidité

4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage)

Mécanismes livrés avec enjoliveurs

##### Information sur la gamme

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|   |                        |   |                       |
|---|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Modèle</b>                                   | prise terminale        | <b>Qualité du matériau</b>                        | thermoplastique       |
| <b>Type de montage</b>                          | encastré               | <b>Sans halogène</b>                              | Oui                   |
| <b>Couvercle</b>                                | plaque centrale        | <b>Traitement antibactérien</b>                   | Non                   |
| <b>Atténuation de raccordement à 860MHz</b>     | 1 dB                   | <b>Classe de protection (IP)</b>                  | IP20                  |
| <b>Atténuation de raccordement à 2150 MHz</b>   | 1.5 dB                 | <b>Résistance aux chocs</b>                       | IK04                  |
| <b>Nombre de sorties</b>                        | 1                      | <b>Largeur d'appareil</b>                         | 70.4 mm               |
| <b>Compatible au modem par câble</b>            | Non                    | <b>Hauteur d'appareil</b>                         | 70.4 mm               |
| <b>Compatible à une alimentation à distance</b> | Oui                    | <b>Profondeur d'appareil</b>                      | 34.6 mm               |
| <b>Fréquence</b>                                | 4 - 2400 MHz           | <b>Profondeur min. de la boîte d'encastrement</b> | 40 mm                 |
| <b>Type de fixation</b>                         | fixation à griffes/vis | <b>Température d'utilisation /d'installation</b>  | 5 - 45 °C             |
| <b>Matériau</b>                                 | plastique              | <b>Température de stockage</b>                    | -25 - 70 °C           |
|   |                        | <b>Section de câble</b>                           | 8 - 8 mm <sup>2</sup> |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.