



## Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt manette PR12 - 4P - fixation centrale Ø22 sur porte

REF. 0 275 43

LEGRAND

65,26 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Interrupteurs arrêt / marche

#### Manettes

#### Caractéristiques générales

#### Commutateurs à cames - fixation centrale Ø22 sur porte - 10 A (mini-commutateurs) et 16 A

Permettent de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels ils sont intégrés

Permettent de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette

Montage sur portes d'enveloppes par fixation centrale Ø16 mm et Ø22 mm pour les mini-commutateurs et Ø22 mm pour les 16 A

Contacts à ouverture positive et double coupure des pôles

Présentation : plastron alu avec marquage et manette gris / noir pour les appareils à manette, têtes de commande à manette et à clé (clé n° 455) sans plastron et sans étiquette

Encombrement réduit des 10 A pour gain de place dans les installations

Conformes aux normes IEC EN 60947-3

Agréés UL - CSA ( USA - Canada)

IP 40 à l'avant de l'enveloppe. IP 65 pour les mini-commutateurs

IP 2X à l'arrière de l'enveloppe

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Finition du commutateur</b>	contacteur/disjoncteur	<b>Type de construction de l'appareil</b>	appareil encastré
<b>Nombre de pôles</b>	4	<b>Adapté à une fixation sur sol</b>	Non
<b>Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA</b>	690 V	<b>Adapté à une fixation frontale</b>	Oui
<b>Courant permanent nominal Iu</b>	16 A	<b>Appareil complet dans un boîtier</b>	Non
<b>Nombre de positions de commutation</b>	2	<b>Finition de l'élément d'actionnement</b>	manette / levier
<b>Avec position 0</b>	Oui	<b>Taille du panneau frontal</b>	48x48 mm
<b>Avec retour automatique à la position 0</b>	Non	<b>Classe de protection (IP), face avant</b>	IP40

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*