

Cartouche industrielle à couteau typegG taille 3 - avec percuteur - 630A

REF. 0 181 80

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Protège les conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

- Cartouche industrielle à couteaux type gG (gL)
- Avec percuteur - Taille 3
- Calibre 630A - Tension 500V
- Pouvoir de coupure 120000A
- Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

Recommandations / restrictions d'usages

Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|--|
| Taille de fusible selon IEC 60269 | NH3 |
| Type de tension | AC/DC |
| Courant nominal assigné | 630 A |
| Tension assignée CA | 500 V |
| Tension de fonctionnement CC | 48 V |
| Capacité de coupure nominale | 120 kA |
| Classe de fonctionnement | GL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils) |
| Finition du voyant indicateur | Autre |
| EAN/Gencode | 3245060181802 |