



Baie serveur 19pouces 47U 2274x800x1000mm pour charges jusqu'à 1500kg

REF. 4 468 06

LINKEO

LEGRAND

2 608,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Baie serveur 19pouces, complète et pré-assemblée, permettant d'intégrer des charges lourdes de type serveurs, unités de stockage, switches, onduleurs

- Capacité 47U, dimensions (H*I*L) : 2052 x 800 x 1000mm
- Porte unique avant et arrière microperforée 80%, ce qui assure une bonne circulation de l'air. Peut être ouvert jusqu'à 220 °. Équipé d'un mécanisme de verrouillage à 3 points et d'un système de charnière
- La structure en métal galvanisé fournit un IP20 (protégé contre les objets solides de plus de 12,5 mm de diamètre)
- Équipé de montants de 4 x 19 pouces avec marquage U et profondeur réglable
- Noir RAL 9005

Avantages

Protégé contre les objets solides de plus de 12,5 mm (IP20), selon EN61587-1, IEC60529.

Les + installation

L'ensemble de la structure repose sur 4 pieds de nivellement réglables depuis le sol. Il peut être complété par un jeu de 4 roulettes (réf. 446880) pour faciliter le déplacement de l'armoire. Découpe en haut pour installer le kit ventilateur (réf.446901, 446902, 446903 ou 446904). Livré prêt à monter.

Les + utilisation

Entrées de câbles prédécoupées (haut et bas) pour faciliter la gestion des câbles. Équipé de montants de 4 x 19 pouces avec marquage U et réglables en profondeur.

Recommandations / restrictions d'usages

Capacité de charge maximale: 1500 kg

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19" associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19" réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertiaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de montage	avant et arrière	Matériau de la porte arrière	acier
Finition de la barre profilée	sans	Verrouillage de la porte arrière	trois points
Nombre de portes	2	Avec porte à hublot	Non
Type d'aération	passif	Avec parois latérales	Oui
Largeur	780 mm	Avec socle	Non
Hauteur	2269 mm	Avec gestion de câble vertical	Non
Profondeur	1000 mm	Matériau	acier
Dimension	482,6 mm (19 pouces)	Finition de la surface	revêtu par poudre
Nombre d'unités en hauteur (HE)	47	Couleur	noir
Capacité de charge max.	1500 kg	Modèle	avec cadre fixe
Avec tôle de toit	Oui	Numéro RAL	9005
Avec mise à la terre	Oui	Démontable	Oui
Avec porte frontale	Oui	Classe de protection (IP)	IP20
Matériau de la porte avant	acier	Degré de protection (NEMA)	autre
Verrouillage de la porte avant	trois points	Résistance aux chocs (IK)	IK02
Avec porte arrière	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-25 - 70 °C
		Equipé d'une porte ou couvercle	Oui

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.