

Jeu de 3 bornes à vis pour cosses pour DPX³160 magnétothermique

REF. 4 210 28

DPX³

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DPX³, équipement de verrouillage pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

- Jeu de 3 bornes à vis pour cosses pour DPX³160
- Capacité de raccordement- largeur maximum : 19,5mm- diamètre du trou minimum : 6mm- épaisseur maximum : 6,5mm

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débroschables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d'assurer une continuité de service maximale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de pôles	3
Type de raccordement	Visser
Protégé contre les contacts	Non
Hauteur	13.7 mm
Largeur	18.2 mm
Profondeur	12.9 mm
EAN/Gencode	3245064210287