



Relais modulaire pour DSC gaz alimentation 24V~ 50Hz - 1 module

REF. 0 038 59

LEGRAND

168,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Relais pour DSC gaz, pour la commande et la mise en sécurité (arrêt de l'alimentation électrique) de la chaudière individuelle gaz dans le cas d'immeubles disposant d'une ventilation mécanique contrôlée collective

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Relais pour dispositif de sécurité collective - 1 module
- Alimentation chaudière : 250V~
- Alimentation relais : 24V~ (issue du circuit de sécurité collectif) 50Hz
- Sortie 5A - 250V~ - $\mu \cos \phi = 1$ - contact à fermeture (1 sortie disponible pour alarme déportée) - Consommation 0,3VA
- Equipé d'un interrupteur de test et d'un voyant de signalisation de défaut
- Conforme aux spécifications COPREC

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation

Recommandations / restrictions d'usages

Pour montage hors tableau prévoir le coffret cache-bornes référence 001301

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction	Partiellement électronique	Calibre/courant nominal assigné (In)	5 A
Mode de pose	Rail DIN	Tension d'alimentation	230-230 V
Largeur en nombre de modules	1	Type de tension d'alimentation	AC
Profondeur d'encastrement	66.5 mm	Classe de protection (IP)	IP20
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs	1	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Tension de commande 1	21-30 V	Type de connexion	Borne à vis
Type de tension de commande 1	AC	Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui
Fréquence de tension de commande 1	50-50 Hz	EAN/Gencode	3245060038595

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.