



Ampèremètre analogique modulaire branchement via transformateur de courant (TI) - sortie 0A à 5A - 4 modules

REF. 0 046 00

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Appareil analogique de mesure de courant d'un circuit électrique à installer sur rail

- Ampèremètre analogique pour mesure sur rail
- Livré sans cadran
- 4 modules DIN
- Conforme aux normes IEC 61010-1 et IEC 60051-1

Les + installation

Branchement par l'intermédiaire d'un transformateur de courant (TI) de sortie 0A à 5A

Les + utilisation

Mesure l'intensité en ampères (A) du courant circulant dans un circuit électrique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Valeur finale nominale de l'échelle	5 A	Modèle	rail DIN
Plage de mesure	2000 A	Adapté à un montage sur rail	Oui
Raccordement du transformateur	Oui	Largeur dans les unités de partition	4
Classe de précision	0.015	Système de mesure	autre
Puissance dissipée	1.1 W	Aiguille témoin	Non
Type de tension	AC	Eclairage d'échelle	Non