



Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 2 portes IP55 IK10 - 1200x1000x300mm

REF. 0 352 16

ATLANTIC

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Coffrets inox

IP 66 selon norme EN/IEC 60529 (IP 55 pour coffret 2 portes). LCIE N° 80257-575296

IK 10 selon norme EN/IEC 62262 (EN 50102)

Néma 4x (Nema 12 pour coffret 2 portes)

Agréés UL, CSA, LRS

Version verticale 2 portes

Fermeture 3 points avec poignée à combinaison 2433 A, autre code clé nous consulter

Porte gauche condamnée par poignée centrale intérieure 2 points

304 L

Dimensions extérieures hauteur : 1200 mm

Dimensions extérieures largeur : 1000 mm

Dimensions extérieures profondeur : 300 mm

Poids : 58 kg

Caractéristiques Générales

Coffrets Atlantic inox - 304 L et 316 L

Pour milieu agressif

Finition inox brossé

Porte arrondie, verrous double barre. Visières de protection

Coffret réversible

Autocentrage des équipements

Réglage en profondeur optionnel à partir de 600 x 400 x 250 mm avec réf. 036743/44/45

Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques

Acceptent les accessoires Atlantic, Atlantic inox (kit d'éclairage, fixations...)

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI,

chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture...)

PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980143	KIT FERMETURE POIGNEE EXTERIEURE ET TRINGLERIE COFFRET INOX REF 35216	1 284,00	1
980159	PORTE GAUCHE AVEC POIGNEE INTERIEURE POUR COFFRET 1200x1000 INOX 304L	1 921,00	1
980158	PORTE DROITE AVEC POIGNEE EXTERIEURE POUR COFFRET 1200x1000 INOX 304L	2 157,00	1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.