

## Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm sans voyant - 16A

REF. 0 126 16

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Cartouche cylindrique domestique, pour la protection normalisée des lignes : les calibres adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NF C 15-100 ont un repérage couleur par dimension

- Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm sans voyant
- Calibre : 16A
- Tension : 400V~
- Pouvoir de coupure : 20000A
- Section protégée Cuivre : 4mm<sup>2</sup>

### Les + utilisation

Repérage couleur : vert

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

<b>Modèle</b>	Fusible en céramique	<b>Classe de fonctionnement</b>	Autre
<b>Largeur hors tout</b>	10.3 mm	<b>Fréquence de fonctionnement</b>	50-60 Hz
<b>Taille</b>	10x32 mm	<b>Finition du voyant indicateur</b>	Autre
<b>Profondeur/longueur hors tout</b>	31.5 mm	<b>Puissance de coupure</b>	6 kA
<b>Type de tension</b>	AC	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-25-40 °C
<b>Courant nominal assigné</b>	16 A	<b>Température de stockage</b>	-40-70 °C
<b>Tension assignée</b>	250 V	<b>EAN/Gencode</b>	3245060126162