

## Distributeur de 100 boîtes multimatériaux Batibox profondeur 40mm

REF. 0 801 15

BATIBOX

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batibox multimatériaux, une boîte à rigidité renforcée pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique

- Distributeur Batibox composé de 100 boîtes Batibox 1 poste multimatériaux profondeur 40mm
- Spécialement adapté pour les chantiers
- Modes de fixation multiples :
  - par serrage d'étriers métalliques en cloisons creuses (plaques de plâtre, briques) ou sur carreaux de plâtre
  - par scellement sur murs maçonnés (parpaing, brique)
  - par injection de colle pour scellement rapide
- Équipée d'étriers métalliques imperdables
- Livrée avec :
  - vis équipées de cache de protection
  - cloisons de séparation amovibles pour accueil des fonctions étendues (exemple : prises pré-câblées)

### Les + installation

Équipée d'emplacements permettant l'injection de colle ou matériaux de scellement - Diffusion de la colle visible par transparence

### Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique

### Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	autre	Sans halogène	Non
Forme	rond	Traitement de surface	non traité
Type de construction	boîte de jonction/raccordement d'appareils	Couleur	orange
Modèle	unique	Classe de protection (IP)	IP20
Garnissage	sans	Finition du couvercle	sans
Diamètre	67 mm	Fixation du couvercle	autre
Largeur	72 mm	Plombable	Non
Pour le nombre d'inserts d'appareil	2	Maintien de fonction	sans
Fixation des appareils	visser ou à griffe	Avec blindage	Non
Avec vis	Oui	Coupe-vent	Non
Pour diamètre du tube	20/25 mm	Borne, position fixe	Non
Pour diamètre de câble	20 - 25 mm	Fixation au crochet de luminaire	Non
Verrouillage de tube	Non	Tubulure	sans
Entrée de l'arrière	Oui	Avec languettes à clou	Non
Nombre d'entrées	4	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Matériau	plastique	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 40 °C
		Température de stockage	-5 - 60 °C