



Boîte à bouton équipée Osmoz avec 2 boutons à impulsion vert et rouge - avec couvercle gris

REF. 0 242 30

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Osmoz, boîtier pour auxiliaire de commande et de signalisation

- Boîte à boutons équipée Osmoz 2 trous
- IP66 - Couvercle gris
- Equipée de tête et de bloc de contact
- 1 bouton à impulsion vert marqué "I"+contact NO - 1 bouton à impulsion rouge marqué "O" + contact NF

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Tension d'alimentation de courant nominal Us CC	24 - 230 V
Nombre de postes de commande	2	Couleur de la partie supérieure du boîtier	gris
Nombre de contacts à poussoir	2	Matériau du boîtier	plastique
Adapté à un arrêt d'urgence	Non	Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1
Tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50Hz	120 - 690 V	Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1
Tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz	120 - 690 V	Classe de protection (IP)	IP66