



## Support Mosaic 6 modules pour goulotte DLP monobloc avec couvercle 85mm

REF. 0 109 96

DLP

LEGRAND

23,38 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Mosaic, support de montage pour goulotte monobloc avec couvercle 85mm

- Support pour montage de mécanisme Mosaic 6 modules sur goulotte DLP monobloc
- Dimensions plaque :
  - largeur 90mm
  - longueur 210,4mm
- Plaque de finition blanc
- Support gris

#### Les + installation

Support enclipsable et juxtaposable, livré avec une plaque de finition

#### Les + utilisation

Permet le montage des prises Mosaic 6 modules sur la goulotte monobloc avec couvercle de 85mm

#### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

#### Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'unités	1	Couleur	Blanc
Sens de montage	Horizontal	Numéro RAL (équivalent)	9003
Nombre d'unités, horizontales	1	Transparent	Non
Nombre d'unités, verticales	1	Avec couvercle à charnière	Non
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	6	Classe de protection (IP)	IP40
Montage encastré	Non	Résistance aux chocs	IK07
Adapté à une boîte de canal noyé	Non	Type de fixation	Autre
Adapté à un canal d'allège	Oui	Largeur	210.4 mm
Adapté à une installation intégrée	Non	Hauteur	90 mm
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Profondeur	9.9 mm
Matériau	Plastique	Température d'utilisation /d'installation	-5-60 °C
Qualité du matériau	Autre	Température de stockage	-25-60 °C
Sans halogène	Oui	Essence du bois en latin	Non applicable
Traitement antibactérien	Non	Certification du bois (liste)	Non applicable
Traitement de surface	Non traité	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
Finition de la surface	Brillant	EAN/Gencode	3245060109967

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.