



Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire différentiel 500mA instantané intensité 60A non réglable

REF. 4 010 51

LEGRAND

230,70 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire, pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) permettant la coupure et le sectionnement de l'ensemble de l'installation ainsi que la protection contre les surcharges et les court-circuits

- Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO bipolaire 250V~ pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3kVA à 36kVA - Intensité nominale 60A
- Fonctions :
 - coupe et sectionne l'ensemble de l'installation
 - protège contre les surcharges et les courts-circuits
 - dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie
 - plombable
- Version différentiel 500mA instantané : assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement
- N° nomenclature Enedis : 69 30 046
- Agréé NF C 62-411

Les + installation

Bornes de raccordement inclinables de 10° à 30° pour câbler ou décâbler le produit par l'avant

Les + utilisation

Cadenassage de la manette pour empêcher le réarmement de l'appareil pendant une intervention de maintenance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de pôles (total)	2	Classe de protection (IP)	IP40
Nombre de pôles protégés	1	Section de conducteur connectable monofilaire	1-25 mm ²
Tension assignée	250 V	Section de conducteur connectable multifilaire	1-16 mm ²
Tension d'isolation assignée Ui	4000 V	Largeur hors tout	71.3 mm
Courant nominal assigné	60 A	Hauteur hors tout	198 mm
Courant de défaut nominal	0.5 A	Profondeur/longueur hors tout	76 mm
Type de courant différentiel	AC	Résistance aux chocs (IK)	IK05
Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009	4.5 kA	Température de stockage	-40-70 °C
Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)	4.5 kA	Tension d'alimentation	0-250 V
Type de tension	AC	Sens de l'alimentation électrique	Par le haut
Fréquence	50 Hz	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Conducteur neutre branché simultanément	Oui	Couleur	Blanc
Avec dispositif de verrouillage	Oui	Numéro RAL	9001
Degré de pollution	2	Sans halogène	Oui
Température ambiante en fonctionnement	-20-55 °C	Type de borne	Borne à vis
Profondeur d'encastrement	76 mm	Type de connexion	Cable
Montage encastré	Non	Equipé d'un porte étiquette	Non
Protection contre les déclenchements intempestifs	Non	Mode de pose	Sur console
		EAN/Gencode	3414971361706

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.