

Dérivation vers passage de sol pour plinthe DLPlus hauteur 20mm - blanc

REF. 0 328 06

DLPLUS

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DLPlus, cet accessoire permet la dérivation d'une plinthe vers un passage de plancher

- Dérivation vers passage de sol pour plinthe DLPlus
- Pour plinthes 80mm x 20mm ou 120mm x 20mm
- Blanc - Hauteur 20mm
- Respect de l'indice de protection
- Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)

Les + installation

Montage sur la plinthe par clippage/vissage (platine + capot)

Les + utilisation

Permet une finition de l'installation électrique propre et soignée

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	92 mm	Auto-adhésif	Non
Hauteur	20 mm	Lèvre d'étanchéité	Non
Matériau	Plastique	Avec revêtement antidérapant	Non
Sans halogène	Non	Température d'utilisation	-5-60 °C
Traitement antibactérien	Non	Classe de protection (IP)	Autre
Couleur	Blanc	Résistance aux chocs	Autre
Numéro RAL	9003	Température de stockage	-25-60 °C
		EAN/Gencode	3245060328061