



Double-poussoir interbloqué Livinglight pour volet roulant - Tech - 1 module

REF. NT4037

LIVING LIGHT

BTICINO

30,58 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Livinglight, une commande de volets roulants à associer à des plaques Livinglight ou Livinglight Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique

- Double-poussoir interbloqué Livinglight pour commande de volets roulants - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight
- 16A - 250V~
- 1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur
- Finition Tech

Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Livinglight

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage	mécanisme seul	Transparent	Non
Modèle	contact à poussoir unipolaire	Zone de texte/surface d'inscription	Non
Nombre de pôles	1	Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Type de commande	bascule/rocker	Courant nominal assigné	10 A
Verrouillage électrique et mécanique	Non	Tension nominale	250 V
Utilisation mécanique possible	Oui	Nombre de touches	2
Utilisation électronique possible	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Type de montage	support de module	Compatible avec Google Assistant	Non
Matériau	plastique	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Qualité du matériau	thermoplastique	Possible support IFTTT	Non
Sans halogène	Oui	Largeur hors tout	21.8 mm
Traitement de surface	laqué / peint	Hauteur hors tout	43.8 mm
Finition de la surface	brillant	Profondeur/longueur hors tout	44 mm
Type de fixation	autre	Profondeur d'encastrement	44 mm
Type de raccordement	borne à vis	Résistance aux chocs (IK)	Non applicable
Couleur	aluminium	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 50 °C
Numéro RAL (équivalent)	7035	Température de stockage	-10 - 70 °C
		Section de câble	2.5 - 2.5 mm ²

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.