

Presse-étoupe à entrées multiples plastique IP66 ISO32 RAL7001

REF. 0 980 50



VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	5 unités
Volume	1.216 dm ³
Poids	323 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

P.E. gris RAL 7001

- Presse-étoupe à entrées multiples permettant le passage permanent ou temporaire d'un ou plusieurs câbles sans démontage, d'un ou plusieurs cordons après démontage du joint seul
- Serrage mécanique anti-vibration avec joint néoprène pour étanchéité IP 66
- Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
- Livrés avec obturateurs montés pour entrées non utilisées
- Joint de surface et écrou hexagonal montés
- Filetage : ISO 32
- Capacité de serrage Ø mini : 4 x Ø6,5 mm
- Capacité de serrage Ø maxi : 4 x Ø9,5 mm

Caractéristiques Générales

Presse-étoupe plastique IP 66 à entrées multiples et passe-fil