

## Colonnnette universelle 2 compartiments hauteur 0,30m couvercle et corps en alu - noir RAL9017

REF. 6 531 22

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Colonnnette universelle, pour distribution du courant vertical avec alimentation par le sol ou par le plafond

- Colonnnette universelle, 2 compartiments - Hauteur 0,30m
- Couvercle et corps en alu - Noir RAL9017
- A équiper de supports pour montage d'appareillage
- Possibilité de séparer courant fort et courant faible avec une cloison de séparation référence 653169
- IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium

### Les + installation

Permet le montage de tout type d'appareillage

### Les + utilisation

Possibilité d'ajouter un pied métallique (référence 653086) de 6kg pour se transformer en colonnette mobile

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|   |                |   |                       |
|---|----------------|---|-----------------------|
|   |                | Matériau de la colonne d'installation               | aluminium             |
|   |                | Qualité du matériau de la colonne d'installation    | autre                 |
| Forme de colonne                          | carré          | Matériau de la colonne d'installation sans halogène | Oui                   |
| Modèle                                    | des deux côtés | Surface de la colonne                               | autre                 |
| Précâblé                                  | Non            | Couleur de la colonne                               | noir                  |
| Ajustable                                 | Non            | Numéro RAL de la colonne                            | 9005                  |
| Hauteur de colonne                        | 300 - 300 mm   | Matériau de la partie supérieure                    | aluminium             |
| Nombre de parties supérieures utilisables | 2              | Qualité du matériau de la partie supérieure         | autre                 |
| Largeur de la partie supérieure           | 80 mm          | Matériau de la partie supérieure sans halogène      | Oui                   |
| Type de fixation                          | visser         | Surface de la partie supérieure                     | autre                 |
| Mobile                                    | Non            | Couleur de la partie supérieure                     | noir                  |
| Adapté à un montage au plafond            | Non            | Numéro RAL de la partie supérieure                  | 9005                  |
| Montage au sol                            | Oui            | Nombre de cloisons                                  | 1                     |
| Entrée de câble                           | au-dessus      | Section transversale utile                          | 12340 mm <sup>2</sup> |
| Profil continu                            | Oui            |   |                       |