

Tableau répéteur d'exploitation pour Centralisateur de mise en sécurité incendie typeB autonomie 72heures IP30 IK07

REF. 1 405 00



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	7.463 dm ³
Poids	1290 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Tableau répéteur d'exploitation pour Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie type B (réf. 1 405 09)

- Conforme à la norme NF S 61-941 et certifié NF SSI
- Classe II - IP 30 - IK 07
- Permet le report à distance des informations suivantes :
 - zone de détection activée
 - défaut : absence secteur TRE,
 - défaut : liaison entre le CMSI B et le TRE,
 - défaut : ligne diffuseurs sonores
 - défaut : ligne de détection
- Dé rangement général du CMSI B (défaut alimentation du CMSI B, défaut liaison entre le CMSI et le TRE réf. 1 405 00)
- Hors service / test général du CMSI B
- Hors service des contacts auxiliaires
- Défaut et Hors Service des lignes DE du CMSI B
- Alarme
- Evacuation générale
- Veille restreinte
- Permet de commander les fonctions propres au TRE par boutons poussoirs :
 - arrêt signaux sonores
 - test l'ensemble de la signalisation du TRE
- Autonomie : 72 h
- Alimentation : 230 V~ - 50/60 Hz
- Livré sans batterie, prévoir 1 batterie réf. 0 407 49

Caractéristiques Générales

SSI de catégorie B - équipement d'alarme de type 2a - CMSI conventionnel type B