

Interrupteur ou va-et-vient à bascule Livinglight - Anthracite - 2 modules

REF. L4003M2A

BTICINO

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Livinglight, une commande d'éclairage à associer à des plaques Livinglight ou Livinglight Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique

- Va-et-vient Livinglight 16AX 250V~ - 1P - A équiper d'un support et d'une plaque de finition Livinglight
- Commande à bascule
- 2 modules
- Finition Anthracite

Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Livinglight

Les + installation

Connexion par bornes automatiques

Les + utilisation

Devient lumineux ou témoin avec voyant

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de commutation	va-et-vient	Résistance aux chocs	non disponible
Type de commande	bascule/bouton	Tension nominale	250 V
Assemblage	appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire	Courant nominal assigné	16 A
Bouton-poussoir	Non	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	16 AX
Nombre de bascules d'actionnement	1	Contact de report	Non
Type de montage	encastré	Type de raccordement	borne à vis
Type de fixation	autre	Interrupteur de chauffage	Non
Avec plaque de montage	Non	Interrupteur de machine à laver	Non
Matériau	plastique	Profondeur d'appareil	24.6 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Sans halogène	Oui	Compatible avec Google Assistant	Non
Traitement antibactérien	Non	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Traitement de surface	non traité	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Finition de la surface	mat	Possible support IFTTT	Non
Couleur	anthracite	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Numéro RAL (équivalent)	7016	Température de stockage	-5 - 35 °C
Zone de texte/surface d'inscription	non	Type de tension	AC
Voyant	non	Fréquence d'alimentation	-50 - 60 Hz
Fonction d'éclairage	autre	Section de câble	2.5 - 2.5 mm ²
Type d'éclairage	autre	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Adapté à la classe de protection (IP)	IP20	Maintien du câble	Non applicable