

## Plastron métal pour inverseurs de sources à vis 2 DPX<sup>3</sup>630 débrochables verticales et commande motorisée XL<sup>3</sup>4000

REF. 0 210 69

129,30€ Tarif professionnel de référence HT



### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	11.255 dm <sup>3</sup>
Poids	2585 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Plastrons métal pour inverseur de sources

#### Pour DPX<sup>3</sup> 630 débrochable en position verticale

- A charnières et serrure
- 24 modules
- Pour 2 appareils avec commande motorisée

#### Caractéristiques Générales

#### XL<sup>3</sup> 4000 - montage des DPX<sup>3</sup> 630 version extractible ou débrochable sur platines réglables

- Les platines réglables permettent le raccordement prises avant / prises arrière ainsi que le montage de commande motorisée ou rotative