

Goulotte 1 compartiment à clippage direct Mosaic 50x80mm de longueur 2,5m - blanc

REF. 0 110 20

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Goulotte Mosaic à clippage direct, permet la distribution et la protection des différents fils et câbles dans une installation électrique

- Goulotte Mosaic à clippage direct 1 compartiment 50x80mm - Livrée en 4 unités de longueur 2,5m
- Comprend :
 - 1 corps
 - 1 couvercle souple largeur 45mm
- Capacité de câblage : diamètre maximum de 38mm - Section de 2934mm²
- IP40 IK07 - Coloris : blanc
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les + installation

Fixation multiple possible par : - des chevilles pour fixation immédiate (référence 030899), - des chevilles rapide DLP (référence 030897), - vis, - clous...

Les + utilisation

Accepte tous les appareillages Mosaic

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	80 mm	Couleur	blanc
Profondeur	50 mm	Numéro RAL	9003
Longueur	2500 mm	Finition du panneau arrière (intérieur)	perforé
Nombre de parties supérieures	1	Film de protection	Oui
Parties supérieures fournies	Oui	Nombre de cloisons enfichables	1
Largeur de la partie supérieure 1	45 mm	Avec connecteur de conduit	Non
Symétrique	Oui	Perforation de montage dans le sol	Oui
Type rectangulaire	Oui	Type de montage des parties supérieures	intérieur
Matériau	plastique	Avec agrafe pour tenue de câble	Non
Qualité du matériau	PVC	Section transversale utile	2934 mm ²
Sans halogène	Non	Classe de protection (IP)	IP40
Traitement antibactérien	Non	Résistance aux chocs	IK07
Traitement de surface	non traité	Température d'utilisation	-5 - 60 °C
		Température de stockage	-25 - 60 °C