

## Kit carillon radio sans fils Confort à piles - anthracite

REF. 0 942 53

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Kit carillon radio, adapté à une maison

- Kit carillon radio Confort - 75dB avec réglage du volume possible - Anthracite
- Comprend :
  - 1 carillon rond : 3 piles LR6 1,5V AA non incluses
  - 1 sonnette ronde IP44 avec porte-étiquette et batterie CR2032 incluse
- Portée radio de 100m en champ libre pour garantir la transmission du signal
- 15 mélodies pour choisir sa préférée et la plus adaptée au lieu d'installation
- Livré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile

#### Avantages

Un design sobre et élégant qui permet une intégration optimale dans n'importe quel intérieur

Kit compatible avec les carillons radio Confort, Sérénité

#### Les + installation

La transmission radio et le fonctionnement sur piles de la sonnette et du carillon permettent une installation sans fil

#### Les + utilisation

Possibilité d'associer jusqu'à 3 sonnettes supplémentaires au carillon permettant l'équipement d'un lieu avec plusieurs entrées - 3 niveaux de puissance sonore préréglés permettent d'adapter le confort d'écoute des mélodies

#### Recommandations / restrictions d'usages

Ne pas exposer aux intempéries et installer sous abri

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		<b>Hauteur hors tout</b>	105 mm
		<b>Profondeur/longueur hors tout</b>	35 mm
<b>Couleur du boîtier</b>	noir	<b>Résistance aux chocs (IK)</b>	IK07
<b>Matériau du boîtier</b>	plastique	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-20 - 50 °C
<b>Volume</b>	75 dB	<b>Température de stockage</b>	-20 - 50 °C
<b>Tension nominale</b>	4.5 - 4.5 V	<b>Sans halogène</b>	Oui
<b>Classe de protection (IP)</b>	IP20	<b>Traitement antimicrobien</b>	Non
<b>Type de courant</b>	DC	<b>Type de borne</b>	Autre
<b>Batterie incorporée</b>	Non	<b>Equipé d'un porte étiquette</b>	Oui
<b>Type de montage</b>	saillie	<b>Equipé d'un signal lumineux complémentaire</b>	Non
<b>Sans fil</b>	Oui	<b>Nombre de sonneries</b>	15
<b>Portée max.</b>	100 m	<b>Objet connecté</b>	Non
<b>Largeur hors tout</b>	105 mm		