

Kit carillon radio sans fils Confort à piles - anthracite

REF. 0 942 53

LEGRAND



Kit carillon radio, adapté à une maison

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Kit carillon radio Confort - 75dB avec réglage du volume possible - Anthracite
- Comprend :
 - 1 carillon rond : 3 piles LR6 1,5V AA non incluses
 - 1 sonnette ronde IP44 avec porte-étiquette et batterie CR2032 incluse
- Portée radio de 100m en champ libre pour garantir la transmission du signal
- 15 mélodies pour choisir sa préférée et la plus adaptée au lieu d'installation
- Livré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile

Avantages

- Un design sobre et élégant qui permet une intégration optimale dans n'importe quel intérieur
- Kit compatible avec les carillons radio Confort, Sérénité

Les + installation

La transmission radio et le fonctionnement sur piles de la sonnette et du carillon permettent une installation sans fil

Les + utilisation

Possibilité d'associer jusqu'à 3 sonnettes supplémentaires au carillon permettant l'équipement d'un lieu avec plusieurs entrées - 3 niveaux de puissance sonore pré-réglés permettent d'adapter le confort d'écoute des mélodies

Recommandations / restrictions d'usages

Ne pas exposer aux intempéries et installer sous abri

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui
		Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
		Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Couleur du boîtier/corps	Noir	Nombre de sonneries	15
Matériau du boîtier/corps	Plastique	Code CEI (Pack1)	CR2032
Volume	75 dB	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)
Tension nominale (Un)	4.5-4.5 V	Composition de l'élément (Pack1)	Bouton Lithium (pile)
Classe de protection (IP)	IP20	Nombre de Pack 1	1
Type de courant	DC	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Batterie incorporée	Oui	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	3
Mode de pose	Saillie	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Sans fil	Oui	Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
Portée de transmission max.	100 m	Objet connecté	Non
Largeur	105 mm	Mode de commande	RF
Hauteur	105 mm	Plateforme de téléchargement d'applications	Non applicable
Profondeur	35 mm	Pilotable à la voix	Non
Résistance aux chocs (IK)	IK07	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Température d'utilisation /d'installation	-20-50 °C	Connectable par box Internet	Non
Température de stockage	-20-50 °C	EAN/Gencode	3414971067219
Sans halogène	Oui		
Traitement antimicrobien	Non		
Type de connexion	Autre		

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage

