

Goulotte 2 compartiments à clippage direct 50x130mm Mosaic de longueur 2,5m - blanc



REF. 0 110 22

GOULOTTE MOSAIC
À CLIPPAGE DIRECT

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Goulotte Mosaic à clippage direct, permet la distribution et la protection des différents fils et câbles dans une installation électrique

- Goulotte Mosaic à clippage direct 2 compartiments 50x130mm - Livrée en 2 unités de longueur 2,5m
- Comprend :
 - 1 corps avec 2 compartiments
 - 2 couvercles souples largeur 45mm
- Capacité de câblage : diamètre maximum de 38mm - Section de 2442mm² dans chaque compartiment
- IP40 IK07 - Coloris : blanc
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les + installation

Fixation multiple possible par :

- des chevilles pour fixation immédiate (référence 030899),
- des chevilles rapide DLP (référence 030897),
- vis,
- clous...

Les + utilisation

Accepte tous les appareillages Mosaic

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	130 mm	Couleur	Blanc
Profondeur	50 mm	Numéro RAL	9003
Longueur	2500 mm	Finition du panneau arrière (intérieur)	Perforé
Nombre de parties supérieures	2	Film de protection	Oui
Parties supérieures fournies	Oui	Avec connecteur de conduit	Non
Largeur de la partie supérieure 1	45 mm	Perforation de montage dans le sol	Oui
Largeur de la partie supérieure 2	45 mm	Type de montage des parties supérieures	Intérieur
Symétrique	Oui	Avec agrafe pour tenue de câble	Non
Type rectangulaire	Oui	Section transversale utile	4884 mm ²
Matériau	Plastique	Classe de protection (IP)	IP40
Qualité du matériau	PVC	Résistance aux chocs	IK07
Sans halogène	Non	Température d'utilisation	-5-60 °C
Traitement antibactérien	Non	Température de stockage	-25-60 °C
Traitement de surface	Non traité	EAN/Gencode	3414970468239