


Barre cuivre à trous taraudés 12x4mm - 160A admissibles - longueur 990mm

REF. 0 373 89



33,74€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	1 dm ³
Poids	3571 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Barres cuivre

Plates rigides à trous taraudés

- Section : 12 x 4 mm
- I admissible : 160 A
- Trous taraudés : M5 Ø mm
- Trous taraudés : 18 Pas
- Longueur : 990 mm

Caractéristiques Générales

Barres cuivre et accessoires

- Répartition "standard"