

Poussoir Céliane Soft - 6A - Blanc

REF. 0 997 30

CÉLIANE

LEGRAND



Céliane, une commande d'éclairage prête à installer, à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Sa touche souple et silencieuse lui permet d'être à la fois design et discret, pour que l'ambiance dans la pièce soit toujours zen
- Une solution qui trouve naturellement sa place dans la chambre
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
- Possibilité d'associer 2 types de voyants : le voyant lumineux qui permet de savoir si la lumière est allumée dans une autre pièce ou le voyant témoin qui reste allumé afin de le repérer dans le noir. Voyants et enjoliveurs à commander séparément.

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	LEGRAND
Composition	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Modèle	Bouton-poussoir unique
Type de commande	Bascule/rocker
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs	1
Version sans contact	Non
Nombre de bascules d'actionnement	1
Nombre de modules (construction modulaire)	2
Nombre de pôles	2
Tension nominale	250 V

Calibre/courant nominal assigné (In)	6 A
Avec éclairage	Non
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Contact de report	Non
Type de connexion	Borne automatique
Mode de pose	Support de module
Type de fixation	Autre
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant
Couleur	Blanc
Transparent	Non
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Type d'impression	Sans
Adapté à la classe de protection (IP)	IP21
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Largeur d'appareil	74 mm
Hauteur d'appareil	74 mm
Profondeur d'appareil	40 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Profondeur d'encastrement	24 mm

Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Température de stockage	-10-60 °C
Type de tension	AC
Fréquence	50-60 Hz
Section de câble	2.5-2.5 mm ²
EAN/Gencode	3245060997304

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage

