# Poussoir Céliane Soft - 6A - Blanc

**REF. 0 997 30** | CÉLIANE | LEGRAND

21,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

Céliane, une commande d'éclairage prête à installer, à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Sa touche souple et silencieuse lui permet d'être à la fois design et discret, pour que l'ambiance dans la pièce soit toujours zen
- Une solution qui trouve naturellement sa place dans la chambre
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
- Possibilité d'associer 2 types de voyants : le voyant lumineux qui permet de savoir si la lumière est allumée dans une autre pièce ou le voyant témoin qui reste allumé afin de le repérer dans le noir. Voyants et enjoliveurs à commander séparément.

### Information sur la gamme

Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Marque | LEGRAND |
| Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
| Modèle | Bouton-poussoir unique |
| Type de commande | Bascule/rocker |
| Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 1 |
| Version sans contact | Non |
| Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
| Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
| Nombre de pôles | 2 |

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

| | |
|---|---|
| Tension nominale | 250 V |
| Calibre/courant nominal assigné (In) | 6 A |
| Avec éclairage | Non |
| Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
| Contact de report | Non |
| Type de connexion | Borne automatique |
| Mode de pose | Support de module |
| Type de fixation | Autre |
| Matériau | Plastique |
| Qualité du matériau | Thermoplastique |
| Sans halogène | Oui |
| Traitement antimicrobien | Non |
| Type de traitement de la surface | Non traité |
| Finition de la surface | Brillant |
| Couleur | Blanc |
| Transparent | Non |
| Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
| Type d'impression | Sans |
| Adapté à la classe de protection (IP) | IP21 |
| Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
| Largeur d'appareil | 74 mm |
| Hauteur d'appareil | 74 mm |
| Profondeur d'appareil | 40 mm |
| Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

| | |
|---|---|
| Profondeur d'encastrement | 24 mm |
| Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
| Temperature de stockage | -10-60 °C |
| Type de tension | AC |
| Fréquence | 50-60 Hz |
| Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
| EAN/Gencode | 3245060997304 |

## NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*