

**Cartouche industrielle cylindrique typegG 14x51mm avec percuteur
- 20A**

REF. 0 145 20

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Cylindriques type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

14 x 51

Avec percuteur

Calibre : 20 a

Tension ~ : 500 V

Pouvoir de coupure : 100000 A

Caractéristiques Générales

Cartouches industrielles cylindriques - type gG

Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200