

## Cartouche industrielle cylindrique typegG 14x51mm avec percuteur - 20A

REF. 0 145 20



### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	0.161 dm <sup>3</sup>
Poids	213 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Cylindriques type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

- Agréées Bureau Véritas

#### 14 x 51

- Avec percuteur
- Calibre : 20 a
- Tension ~ : 500 V
- Pouvoir de coupure : 100000 A

#### Caractéristiques Générales

#### Cartouches industrielles cylindriques - type gG

- Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200