



Cartouche industrielle cylindrique typegG 14x51mm avec perceur - 20A

REF. 0 145 20

8,82€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	0.161 dm ³
Poids	213 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Cylindriques type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

- Agréées Bureau Véritas

14 x 51

- Avec perceur
- Calibre : 20 a
- Tension ~ : 500 V
- Pouvoir de coupure : 100000 A

Caractéristiques Générales

Cartouches industrielles cylindriques - type gG

- Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200