


Angle plat pour passage de plancher 50x12mm

REF. 0 300 11

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Passage de plancher

- Permet la liaison entre un profilé, une colonne, colonnette ou un plot de sol
- Long. : 2 m, livré avec couvercle

Accessoires pour profilé 50 x 12 mm

- Angle plat

Caractéristiques générales

Passage de plancher et plots de sol

Permettent la mise à disposition des courants à proximité du poste de travail

Conformes à la norme NF EN 50085-2-2

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température d'utilisation	-5 - 60 °C	Numéro RAL	7030
Classe de protection (IP)	Autre	Résistance aux chocs (IK)	Autre
Sans halogène	Non	Température de stockage	-25 - 60 °C
Couleur	gris pierre	Auto-adhésif	Non
Matériau	plastique	Largeur	50 mm
Niveau d'étanchéité	Non	Hauteur	12 mm
Revêtement antidérapant	Non	Traitement antimicrobien	Non