



Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 1 module - noir mat

REF. 079101L

MOSAIC

LEGRAND

Finition Noir Mat

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic Easy-Led, une commande d'éclairage répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Va-et-vient Mosaic Easy-Led 10AX - 250V~ - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- Devient :
 - lumineux avec voyant brochable référence 067686L en 230V ou référence 067687L en 12V, 24V et 48V
 - témoin avec voyant brochable référence 067685L en 230V ou référence 067689L en 12V, 24V et 48V
- 1 module
- Noir mat RAL9017
- Repérage des bornes facilitant le câblage - Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil

Avantages

Technologie Mosaic Easy-Led : 1 mécanisme permet de faire une fonction à voyant ou standard

Le nouveau design à perception ultra fine s'accorde avec la plaque de finition Mosaic pour créer une signature unique

Une teinte et une finition mate particulièrement adaptée dans les lieux sombres comme les cinémas et théâtres - Le mécanisme sait rester discret dans l'obscurité en ne reflétant pas les éventuels rayons lumineux

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc) - Plus de confort et de rapidité de câblage grâce à l'encombrement réduit et leviers de bornes automatiques ergonomiques

Les + utilisation

L'ergonomie et la finition du doigt Mosaic Easy-Led facilite manipulation et entretien de la fonction au quotidien

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Permet de transformer un interrupteur simple en interrupteur témoin ou lumineux par l'ajout du voyant

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Tension nominale	250 V
		Courant nominal assigné	10 A
Type de commutation	Va-et-vient	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Type de commande	Autre	Contact de report	Non
Assemblage		Type de raccordement	Autre
Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire		Interrupteur de chauffage	Non
Nombre de modules (construction modulaire)	1	Interrupteur de machine à laver	Non
Bouton-poussoir	Non	Largeur d'appareil	22.5 mm
Nombre de bascules d'actionnement	1	Hauteur d'appareil	45 mm
Type de montage	Support de module	Profondeur d'appareil	36.5 mm
Type de fixation	À clipser	Profondeur d'encastrement	24 mm
Avec plaque de montage	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Matériau	Plastique	Compatible avec Google Assistant	Non
Qualité du matériau	Thermoplastique	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Sans halogène	Oui	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Traitement antibactérien	Non	Possible support IFTTT	Non
Traitement de surface	Non traité	Température d'utilisation /d'installation	-5-50 °C
Finition de la surface	Mat	Température de stockage	-10-70 °C
Couleur	Noir	Type de tension	AC
Numéro RAL (équivalent)	9017	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Voyant	Non	Capacité des bornes	2.5-2.5 mm ²
Fonction d'éclairage	Autre	Section de câble	2.5-2.5 mm ²
Type d'éclairage	Autre	EAN/Gencode	3414971579033
Adapté à la classe de protection (IP)	IP31		
Résistance aux chocs	IK04		