

Bloc pour salle de réunion équipé de 5 prises 2P+T , 1 switch 6 ports 10/100 baseT non manageable et 1 prise HD15 + jack

REF. 0 546 72

MOSAIC

LEGRAND



INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Bloc équipé pour salles de réunion, permettant d'alimenter, au plus près de l'utilisateur, les espaces de réunion en courant fort et courant faible

- Bloc aluminium équipé de prises de courant, d'un switch et de prise audio vidéo pour salle de réunion avec table disposé en U
- Permet le branchement de 5 appareils et la mise en réseau de 6 périphériques (ordinateurs...) avec 1 point de connection en HD15 et Jack 3,5mm
- Puissance maximum : 3680W en 230V~
- Equipé de :
 - 1 voyant de présence tension en face avant
 - 5 prises 2P+T avec puits inclinés à 45° pour faciliter l'insertion de fiches coudées
 - 1 switch 6 ports 10/100 base T non manageable
 - 1 prise HD15 + Jack 3,5mm
 - Cordon VGA 0,80m femelle à compléter par prolongateur VGA
 - Cordon Jack 3,5mm femelle 0,80m
- Câblé et équipé d'un cordon de 3m muni d'une fiche 2P+T (H05VVF, 3G 1,5mm²) et d'un cordon de 3m muni d'une fiche RJ45 catégorie6 FTP
- Conforme à la norme NF C 61-314

Les + installation

Produit prêt à utiliser sans besoin de fixation et sans perçage du mobilier - Fixable sur le bureau avec l'accessoire référence 054699

Les + utilisation

Produit simple et ergonomique permettant une accès aisé aux prises de courants et au réseau courant faible

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Nécessite l'utilisation d'une carte Ethernet 10/100 base T sur les périphériques pour échange de données 10/100Mbps

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|------------|---------------|--|--------|
| | | Longueur | 497 mm |
| Modèle | autre | Largeur | 81 mm |
| Relevable | Non | Hauteur | 78 mm |
| Extensible | Non | Nombre de prises avec contact de terre | 5 |
| Forme | rectangulaire | Nombre de jacks D-Sub 15 pôles | 1 |
| Matériau | aluminium | Nombre de raccordements Audio | 1 |
| Couleur | blanc | Protection contre les surtensions | Non |