



Enjoliveur Céliane pour prise télévision simple mâle ou type F à visser - finition titane

REF. 0 685 82

CÉLIANE

LEGRAND

Finition Titane

4,32 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter d'un support et d'une plaque de finition

- Se monte sur les mécanismes : - référence 067382 : prise TV simple mâle- référence 067380 : prise TV type "F" à visser
- Finition Titane

Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les + installation

S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage		Finition de la surface	Brillant
Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire		Couleur	Titane
Utilisation	Autre	Transparent	Non
Bague de support	Non	Type de fixation	À clipser
Avec protection contre la poussière	Non	Nombre de modules (construction modulaire)	2
Avec couvercle à charnière	Non	Serre câble	Non
Direction de sortie	Droit	Domino	Non
Champ d'inscription	Sans champ d'inscription	Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Avec impression	Non	Résistance aux chocs	IK04
Type de montage	Encastré	Largeur d'appareil	53 mm
Matériau	Plastique	Hauteur d'appareil	53 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Profondeur d'appareil	7 mm
Sans halogène	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-5-50 °C
Traitement antibactérien	Non	Température de stockage	-10-70 °C
Traitement de surface	Laqué / peint	EAN/Gencode	3245060685829

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.