


Plaque Céliane Métal 1 poste - finition Carbone

REF. 0 689 81

CÉLIANE

LEGRAND



Finition Carbone

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une plaque Collection Métal aux alliages brillants pour réhausser votre intérieur et créer des accords inattendus avec vos accessoires, à associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

- Plaque de couleur Céliane 1 poste
- Collection Métal : des alliages brillants et remarquables pour réhausser votre intérieur et créer des accords inattendus avec vos accessoires
- Finition Carbone
- A associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

Avantages

Les plaques Céliane permettent de changer facilement le design, tout en conservant le mécanisme

Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 0,75mm et rattrapage positif jusqu'à 2,25mm - La plaque reste toujours au contact du mur

Les + utilisation

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un large choix de plaques de couleurs et de matières différentes qui s'intègrent à tous les intérieurs

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|---|----------------|
| | | Traitement de surface | brossé |
| Nombre d'unités | 1 | Finition de la surface | brillant |
| Sens de montage | horizontal et vertical | Couleur | noir |
| Nombre d'unités, horizontales | 1 | Transparent | Non |
| Nombre d'unités, verticales | 1 | Avec couvercle à charnière | Non |
| Nombre d'inserts pour interrupteurs | 1 | Classe de protection (IP) | IP20 |
| Avec grille de montage | Non | Résistance aux chocs | IK04 |
| Montage encastré | Oui | Type de fixation | à clipser |
| Adapté à une boîte de canal noyé | Non | Largeur | 90 mm |
| Adapté à un canal d'allège | Non | Hauteur | 82 mm |
| Adapté à une installation intégrée | Non | Profondeur | 8.5 mm |
| Zone de texte/surface d'inscription | Non | Diamètre de l'alésage (ouverture) | 53.6 mm |
| Matériau | métal | Température d'utilisation /d'installation | -5 - 50 °C |
| Qualité du matériau | aluminium | Température de stockage | -10 - 70 °C |
| Sans halogène | Oui | Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
| Traitement antibactérien | Non | | |