

Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P - longueur 57 modules ou 1 mètre

REF. 4 049 37

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

HX³, peigne d'alimentation universel pour répartition optimisée monophasée

- Peigne universel unipolaire pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils DNX³ et DX³ Uni+Neutre
- L'alimentation des peignes peut se faire par :
 - un appareil "tête de groupe" monophasé avec sorties hautes
 - 1 cordon de repiquage référence 404927
 - 1 borne de raccordement à connexion auto référence 405207
 - 1 borne de raccordement référence 404905
- Longueur 57 modules ou 1 mètre
- Entraxe des dents : 1 module
- Permet également le regroupement de chaînes photovoltaïques en aval de coupe-circuit unipolaire

Les + installation

Se connecte indifféremment sur les bornes à connections automatiques ou à vis

Les + utilisation

Reversible: utilisable pour la phase ou pour le neutre par retournement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Finition du raccordement électrique	goupille
Nombre de phases	1	Isolé	Oui
Nombre de pôles	57	Tension de fonctionnement nominale max. Ue	400 V
Adapté au nombre d'appareils	57	Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N	Oui
Dimension du pas	17.7 mm	Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire	Non
Section transversale	16 mm²	Couleur	autre
Longueur	1008 mm	Hauteur hors tout	21 mm
Largeur dans les unités de partition	57	Profondeur/longueur hors tout	4 mm
Courant permanent nominal Iu	63 A		