

**Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX<sup>3</sup>  
horizontale 1P - longueur 57 modules ou 1 mètre**

REF. 4 049 37

HX<sup>3</sup>

LEGRAND



HX<sup>3</sup>, peigne d'alimentation universel pour répartition optimisée monophasée

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

- Peigne universel unipolaire pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils DNX<sup>3</sup> et DX<sup>3</sup> Uni+Neutre
- L'alimentation des peignes peut se faire par :
  - un appareil "tête de groupe" monophasé avec sorties hautes
  - 1 cordon de repiquage référence 404927
  - 1 borne de raccordement à connexion auto référence 405207
  - 1 borne de raccordement référence 404905
- Longueur 57 modules ou 1 mètre
- Entraxe des dents : 1 module
- Permet également le regroupement de chaînes photovoltaïques en aval de coupe-circuit unipolaire

**Les + installation**

Se connecte indifféremment sur les bornes à connections automatiques ou à vis

**Les + utilisation**

Reversible: utilisable pour la phase ou pour le neutre par retournement

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de phases	1	Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq	0.63 kA
Nombre de pôles	1	Tension de fonctionnement nominale max. Ue	400 V
Adapté au nombre d'appareils	57	Courant nominal de courte durée admissible Icw	1.92 kA
Dimension du pas	17.7 mm	Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N	Oui
Section transversale	16 mm <sup>2</sup>	Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire	Non
Longueur	1008 mm	Couleur	Autre
Découpable à taille voulue	Oui	Hauteur	21 mm
Largeur en nombre de modules	57	Température d'utilisation /d'installation	-20-50 °C
Courant permanent nominal (Iu)	63 A	Température de stockage	-40-70 °C
Finition du raccordement électrique	Goupille	Type de peigne fourni	Horizontal
Isolé	Oui	Profondeur	4 mm
Tension nominale de tenue aux chocs	2 kV	EAN/Gencode	3245064049375