

## Sonnerie forte puissance IP40 IK07 tension 230V~

REF. 0 413 49



### VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.932 dm <sup>3</sup>
Poids	522 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Sonneries forte puissance classe II

- Revêtement polyester anticorrosion
- Fonctionnement continu 200 h

#### A courant alternatif 50/60 Hz - IP 40 - IK 07

- Coloris gris RAL 7037
- Timbre Ø100 mm
- Tension : 230 V ~
- Consommation : 50 mA
- Poids : 0,8 kg
- Niveau sonore à 1 m : 95 dB

#### Caractéristiques Générales

#### Signalisation sonore tertiaire