

Prêt à poser chargeur sans fils induction 5W à intégrer dans mobilier Ø80mm IP44 IK08 - couleur alu

REF. 0 775 80

MOSAIC

LEGRAND



INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, un chargeur sans fils - induction répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Chargeur sans fils - induction 5W Mosaic - IP44 IK08 spécialement adapté au montage sur mobilier en plan horizontal dans les lieux de passage ou de transit, bureaux ou plan de cuisine, dont le temps de charge moyen est inférieur à 2h45
- Standard mondial Qi adopté par l'automobile et les CHR (Café, Hôtel, Restaurant) - Ce standard équipe 100% des smartphones à induction
- Conforme au standard WPC Qi 1.2.1 (Wireless Power Consortium) : technologie faible émission qui répond aux exigences de protection des personnes relatives aux champs électro-magnétiques (référentiel ICNIRP)
- Livré avec :
 - cordon micro-USB/USB de longueur 2,5m
 - alimentation mobile USB - 2P - 110V-230V
 - embases adhésives et colliers de fixation pour cordon
 - autocollant Ø85.110mm pour signalement de la zone de charge en espace public
- Enjoliveur plat avec revêtement antidérapant pour sécurisation du terminal pendant la charge - Equipé d'une antenne à induction diamètre 50mm garantissant un apairage rapide du smartphone et de la fonction ~LOCK~ pour verrouillage sur mobilier

Avantages

- Finition Premium Aluminium permettant une intégration sur tous supports
- Revêtement anti-dérapant sécurisant le téléphone pendant la mise en charge

Les + installation

Branchement simple et rapide via une alimentation externe mobile aux différents standards électriques internationaux (2P Euro, BS, US, AU-CH et un cordon longueur 2,5m)

Les + utilisation

Ce chargeur permet le chargement rapide et sans fils d'un smartphone équipé d'un récepteur à induction Qi (Android ou Apple)

Recommandations / restrictions d'usages

Garantie 2 ans

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Adapté à la classe de protection (IP)	IP44
		Résistance aux chocs	IK08
Modèle	Autre	Traitement antibactérien	Non
Type de chargeur USB	Sans fil	Profondeur d'encastrement	15.3 mm
Nombre de sorties	1	Température d'utilisation /d'installation	5-45 °C
Tension de fonctionnement	110-230 V	Température de stockage	-10-70 °C
Fréquence	50-60 Hz	Type de tension	AC
Courant de sortie max.	1000 mA	Power Delivery	Non
Tension de sortie	5 V	Neutre obligatoire	Oui
Type de raccordement	Borne à vis	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Type de montage	Encastré	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Couleur	Gris	Sans halogène	Oui
Largeur d'appareil	87 mm	Section de câble	2.5-2.5 mm ²
Hauteur d'appareil	87 mm	Equipé d'un porte étiquette	Non
Profondeur d'appareil	18 mm	EAN/Gencode	3414970863201
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm		