

Chargeur à induction 1000mA Mosaic version intégrable dans mobilier

REF. 0 775 80



52,80€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	2.34 dm ³
Poids	442 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Chargeur induction - version intégrable dans mobilier

- Chargeur 1 A
- Spécialement adapté au montage sur mobilier en plan horizontal dans les lieux de passage ou de transit, bureaux ou plan de cuisine...
- IP 44 - IK 08 - Classe II TBTS
- Équipé d'une antenne à induction de 8 cm² garantissant une mise en charge rapide du smartphone
- Diamètre de perçage 80 mm, diamètre posé 85 mm, extra-plat avec épaisseur inférieure à 1,5 mm
- Livré avec :
 - cordon micro-USB/USB de longueur 2,5 m
 - alimentation mobile USB - 2P - 110-230 V~
 - embases adhésives et colliers de fixation pour cordon
 - autocollant Ø85.110 mm pour signalement de la zone de charge en espace public
- Verrouillage du chargeur sous le mobilier par écrou papillon serre-joint

Caractéristiques Générales

Programme Mosaic™ - chargeurs induction

- Chargeurs induction permettant la charge rapide sans cordon d'un Smartphone équipé d'un récepteur à induction
- Consommation en veille inférieure à 0,07 W
- Rendement énergétique > 85 %
- Conforme au standard WPC Qi (Wireless Power Consortium)
- Conforme à la norme EN 62479 (émission CEM)
- Conforme aux spécifications ICNIRP (protection santé)

- Ne perturbe pas les autres transmissions sans fil (ZigBee, TNT, GSM 4G...)