



## Contacteur de puissance CX<sup>3</sup> bobine 230V~ sans commande manuelle - 4P 400V~ - 25A - contact 20+2F - 2 modules

REF. 4 125 33

### VUE D'ENSEMBLE

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Marque    | Legrand               |
| Emballage | 1 unité               |
| Volume    | 0.369 dm <sup>3</sup> |
| Poids     | 229 g                 |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Contacteurs de puissance bobine 230 V~

#### Tétrapolaires 400 V~

- I max : 25 A
- Type de contact : 2 O + 2 F
- Nombre de modules : 2

#### Caractéristiques Générales

#### CX<sup>3</sup> contacteurs de puissance - sans commande manuelle

- Conformes à la norme NF EN 61095
- Acceptent le passage du peigne d'alimentation jusqu'à 25 A