

Module de brassage catégorie 6 FTP avec connecteur LCS³ certifié PoE++ - 1 module

REF. 4 131 02

LEGRAND



Equipement pour coffrets de communication Basiques, Double Play et Basiques avec brassage

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Catégorie 6 FTP
- Module de brassage
- Equipé d'un connecteur RJ45 LCS
- 1 module

Les + installation

A connexion rapide sans outil

Les + utilisation

Fiabilité du lien garantie depuis le coffret jusqu'à la prise terminale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Jack	Hauteur	69.53 mm
Type de connecteur	RJ45 8(8)	Profondeur	83.31 mm
Blindé	Oui	Profondeur d'encastrement	59.2 mm
Catégorie	6	Résistance aux chocs (IK)	IK03
Type de connexion	Contact pour connexion autodénudante	Classe de protection (IP)	Non applicable
		Temperature d'utilisation /d'installation	-40-70 °C
Outil spécial requis	Non	Temperature de stockage	-40-70 °C
Adapté à un câble rond	Oui	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Adapté à un câble plat	Oui	Traitement antimicrobien	Non
Adapté à un conducteur multibrins	Oui	Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui
Adapté à un conducteur massif	Oui	Mode de pose	Rail DIN
Couleur	Blanc	Nature d'embout entrée de cable	Non applicable
Plage AWG	22-26	EAN/Gencode	3414971852884
Largeur	17.8 mm		